

**Jeu de barres d'alésage en acier sans Al, à droite, Type: SET06****Données de commande**

N° commande	260038 SET06
GTIN	4045197878281
Classe d'article	29W

**Description****Exécution:**

Sans arrosage interne.

**Livraison:**

En coffret plastique.

**Description technique**

Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Code ISO porte-outils	S0810J SCLCR06
Code ISO porte-outils	S1216M SCLCR06
Code ISO porte-outils	S0608H SCLCR06
Code ISO porte-outils	S1012K SCLCR06
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur de tête L <sub>1</sub>	22 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	27 mm

Longueur de tête L <sub>1</sub>	33 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	42 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	7 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	9 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	11 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	15 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	8 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	11 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	13 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	16 mm
Déport L <sub>3</sub>	4 mm
Déport L <sub>3</sub>	6 mm
Déport L <sub>3</sub>	7 mm
Déport L <sub>3</sub>	9 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	6 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	8 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	10 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	12 mm
Longueur totale L	100 mm
Longueur totale L	110 mm
Longueur totale L	125 mm
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500