



Fraise grande avance MFH Micro, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 14/3mm



Données de commande

N° commande	221941 14/3
GTIN	4960664778386
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Pour un usinage extrêmement rentable grâce à des avances élevées. Atténuation des vibrations par réduction de l'effort de coupe.

Description technique

Angle de plongée oblique α_{\max}	1,26 degré
Vis pour plaquette	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Perçage par interpolation Ø D_{\min}	24 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	9,1 mm
Longueur de col L_1	20 mm
Ø dents D_c	14 mm
Longueur totale L_{tot}	80 mm
Nombre de dents Z	3
Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	0,5 mm
Ø queue D_s h6	12 mm
Ø D_3	10 mm
Plaquette adaptée	LPGT 0102..
Arrosage interne	oui

Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	26 mm
Angle d'attaque κ	11 degré
Type de queue	Queue cylindrique
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)