



Benne basculante RAL 7016 avec robinet, Volume de la benne: 250l



Données de commande

N° commande	919923 250
GTIN	4017976247014
Classe d'article	96D

Description

Exécution:

Benne basculante soudée et étanche à l'huile.

Bord supérieur de la benne avec arêtes doubles.

Support avec gerbeur intégré, marchepied et sécurité antibasculement.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.

TOTALSTOP - système de freinage central suivant EN 1757-3 de série sur les roulettes directrices.

Légende:

Robinet

avec tamis pour séparer les liquides des solides.

Le basculement est déclenché manuellement.

Pour le vidage avec chariot élévateur ou en cas de charges lourdes, nous recommandons une benne auto-basculante.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Description technique

Hauteur	780 mm
Ø roue	200 mm
Hauteur bords de déversement avec roulettes	780 mm
Dim. bac, hauteur	413 mm
Dim. int. insertion, hauteur	72 mm
Largeur	713 mm
Dim. int. insertion, largeur	194 mm
Dim. bac, longueur	1200 mm
Volume de la benne	250 l
Charge admissible	750 kg
Dim. bac, largeur	652 mm
Longueur	1359 mm
Poids	70 kg
Ecart passages pour fourches B	203 mm
Type de produit	Bennes basculantes