



Benne basculante RAL 7016 avec robinet, Volume de la benne: 600l



Données de commande

N° commande	919923 600
GTIN	4017976247038
Classe d'article	96D

Description

Exécution:

Benne basculante soudée et étanche à l'huile.

Bord supérieur de la benne avec arêtes doubles.

Support avec gerbeur intégré, marchepied et sécurité antibasculement.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.

TOTALSTOP - système de freinage central suivant EN 1757-3 de série sur les roulettes directrices.

Légende:

Robinet

avec tamis pour séparer les liquides des solides.

Le basculement est déclenché manuellement.

Pour le vidage avec chariot élévateur ou en cas de charges lourdes, nous recommandons une benne auto-basculante.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Description technique

Poids	95 kg
Charge admissible	750 kg
Ø roue	200 mm
Dim. int. insertion, hauteur	72 mm
Hauteur	1099 mm
Dim. bac, longueur	1321 mm
Volume de la benne	600 l
Dim. bac, hauteur	735 mm
Longueur	1458 mm
Dim. int. insertion, largeur	194 mm
Hauteur bords de déversement avec roulettes	843 mm
Ecart passages pour fourches B	327 mm
Dim. bac, largeur	794 mm
Largeur	855 mm
Type de produit	Bennes basculantes