



## Fraise grande avance MFH Micro, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 8/1mm



### Données de commande

N° commande	221943 8/1
GTIN	4960664806690
Classe d'article	250

### Description

#### Exécution:

Pour un usinage extrêmement rentable grâce à des avances élevées. Atténuation des vibrations par réduction de l'effort de coupe.

### Description technique

Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{max}$	3,1 mm
Vis pour plaquette	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Ø dents $D_c$	8 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{max}$	3,69 degré
Perçage par interpolation Ø $D_{min}$	12 mm
Ø $D_3$	4 mm
Longueur totale $L_{tot}$	17 mm
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation Ø $D_{max}$	14 mm
Nombre de dents Z	1
Ø $D_1$ h6	6,5 mm
Plaquette adaptée	LPGT 0102..

Filetage attachement M	M6
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	0,5 mm
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)