



Fraise grande avance MFH Micro, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 14/3mm



Données de commande

N° commande	221943 14/3
GTIN	4960664806720
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Pour un usinage extrêmement rentable grâce à des avances élevées. Atténuation des vibrations par réduction de l'effort de coupe.

Description technique

Filetage attachement M	M6
Angle de plongée oblique α_{\max}	1,26 degré
Perçage par interpolation Ø D_{\min}	24 mm
Ø D_1 h6	6,5 mm
Vis pour plaquette	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Longueur totale L_{tot}	17 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	9,1 mm
Nombre de dents Z	3
Ø dents D_c	14 mm
Ø D_3	10 mm
Plaquette adaptée	LPGT 0102..
Arrosage interne	oui

Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	26 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	0,5 mm
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)