



Fraise grande avance MFH mini, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 42/7mm



Données de commande

N° commande	221965 42/7
GTIN	2050001929976
Classe d'article	250

Description technique

Longueur totale L_{tot}	40 mm
Plaquette adaptée	LOGU 0303..
Ø fixation	16 mm
Ø dents D_c	42 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	1 mm
Arrosage interne	oui
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_3	35 mm
Nombre de dents Z	7
Perçage par interpolation Ø D_{min}	77 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	82 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	33,3 mm

Angle de plongée oblique α_{\max}	0,52 degré
Angle d'attaque κ	15 degré
Fz Helix	0,8
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------