



Fraise grande avance MFH mini, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 50/8mm



Données de commande

N° commande	221965 50/8
GTIN	2050001929983
Classe d'article	250

Description technique

Arrosage interne	oui
Nombre de dents Z	8
Ø D ₃	43 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	1 mm
Ø fixation	22 mm
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquette adaptée	LOGU 0303..
Longueur totale L _{tot}	40 mm
Ø dents D _c	50 mm
Perçage par interpolation Ø D _{min}	93 mm
Perçage par interpolation Ø D _{max}	98 mm

Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	41,3 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,42 degré
Angle d'attaque κ	15 degré
Fz Helix	0,8
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------