

Garant**Fraise rotative Z7 – moyenne, denture croisée, Carbure, Type: C0820****Données de commande**

N° commande	540200 C0820
GTIN	4045197154934
Classe d'article	51D

Description**Exécution:**

Queue Ø 6 mm.

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure. **Forme Cylindrique bout arrondi** (WRC).

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Ø queue: 6 mm

Forme: Cylindrique bout arrondi (WRC)

Ø tête: 8 mm

Longueur de tête L_t: 20 mm

Longueur totale: 60 mm

Ø queue: 6 mm

Description technique

Abréviation denture	Z7
Type de denture	à denture alternée
Forme	C0820
Longueur totale	60 mm
Degré de finesse de la denture	Moyen

Forme	Cylindrique bout arrondi (WRC)
Ø tête	8 mm
Longueur de tête L ₁	20 mm
Ø queue	6 mm
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives