



## Fraise rotative revêtue Z7 – moyenne, denture croisée, Carbure TiAlN, Type: C1020



### Données de commande

N° commande	540260 C1020
GTIN	4027497038435
Classe d'article	56L

### Description

#### Exécution:

Queue Ø 6 mm.

Les fraises rotatives LUKAS sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Revêtement supplémentaire en TiAlN pour une durée de vie et une résistance à la chaleur accrues.

Pour contraintes thermiques et mécaniques élevées (Heavy Duty). **Forme Cylindrique bout arrondi** (WRC).

#### Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Ø queue: 6 mm

Forme: Cylindrique bout arrondi (WRC)

Ø tête: 10 mm

Longueur de tête L<sub>1</sub>: 20 mm

Longueur totale: 60 mm

Ø queue: 6 mm

### Description technique

Longueur totale	60 mm
Ø tête	10 mm

Degré de finesse de la denture	Moyen
Abréviation denture	Z7
Longueur de tête L <sub>1</sub>	20 mm
Type de denture	à denture alternée
Forme	C1020
Forme	Cylindrique bout arrondi (WRC)
Ø queue	6 mm
Type d'outils	Carbure TiAlN
Revêtement	TiAlN
Type de produit	Fraises rotatives