



Fraise rotative revêtue Z7 – moyenne, denture croisée, Carbure TiAlN, Type: A1020



Données de commande

N° commande	540260 A1020
GTIN	4027497035908
Classe d'article	56L

Description

Exécution:

Queue Ø 6 mm.

Les fraises rotatives LUKAS sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Revêtement supplémentaire en TiAlN pour une durée de vie et une résistance à la chaleur accrues.

Pour contraintes thermiques et mécaniques élevées (Heavy Duty). **Forme cylindrique (ZYA), sans coupe en bout.**

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Ø queue: 6 mm

Forme: Cylindrique sans coupe en bout

Ø tête: 10 mm

Longueur de tête L₁: 20 mm

Longueur totale: 60 mm

Ø queue: 6 mm

Description technique

Forme	Cylindrique sans coupe en bout
Degré de finesse de la denture	Moyen

Longueur totale	60 mm
Type de denture	à denture alternée
Forme	A1020
Abréviation denture	Z7
Ø tête	10 mm
Longueur de tête L ₁	20 mm
Ø queue	6 mm
Type d'outils	Carbure TiAlN
Revêtement	TiAlN
Type de produit	Fraises rotatives