

KERN**Plate-forme de pesée, type EOB, Plage de pesée maximale: 300Lkg**

Données de commande

N° commande	479600 300L
GTIN	4045761192096
Classe d'article	47D

Description

Exécution:

- **Balance robuste pour les colis.**
- **Utilisation très simple avec quatre touches.**
- **Unité d'affichage avec hauteur de chiffre de 25 mm, indépendante de la plate-forme. Réglage et montage à l'aide d'un câble flexible de 2 m de long.**
- **Fonctionnement sur pile et sur secteur, arrêt automatique après 3 minutes.**

Livraison:

Avec adaptateur secteur et fixation murale pour l'unité d'affichage.

Accessoire(s):

6 piles 081561 réf. LR6, colonne pour afficheur sur demande.

Description technique

Lecture	100 g
Largeur unité d'affichage	215 mm
Dimensions du plateau	950×500 mm
Hauteur unité d'affichage	50 mm
Profondeur unité d'affichage	110 mm

Poids net	17 kg
Référence fabricant	EOB
Reproductibilité	100 g
Plage de pesée maximale	0 - 300 kg
Etalonnage	Prix sur demande
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses	6
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR6
Hauteur des chiffres unité d'affichage	25 mm
Type de produit	Plates-formes de pesée

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
---	------------