

**Garant****Fraise rotative Z7 – moyenne, denture croisée, Carbure, Type: D0807****Données de commande**

N° commande	540200 D0807
GTIN	4045197154989
Classe d'article	51D

**Description****Exécution:**

Queue Ø 6 mm.

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure. **Forme sphérique (KUD)**.

**Utilisation:**

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Ø queue: 6 mm

Forme: Bille

Ø tête: 8 mm

Longueur de tête L<sub>t</sub>: 7 mm

Longueur totale: 47 mm

Ø queue: 6 mm

**Description technique**

Abréviation denture	Z7
Degré de finesse de la denture	Moyen
Forme	Bille
Ø tête	8 mm
Longueur totale	47 mm

Forme	D0807
Longueur de tête L <sub>1</sub>	7 mm
Type de denture	à denture alternée
Ø queue	6 mm
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives