

**Lampe-loupe circulaire, Ø lentille: 175mm****Données de commande**

N° commande	491545 175
GTIN	4045197695970
Classe d'article	42L

**Description****Exécution:**

Loupe éclairante avec LED CMS de haute qualité pour un éclairage uniforme de la zone de travail sans reflets ni ombres. Image aux contours nets et sans distorsions. LED à longue durée de vie (jusqu'à 50 000 h), faible consommation d'énergie. 40 LED CMS; 3 niveaux de luminosité.

**Livraison:**

Avec housse de protection pour lentille, pince pour épaisseur de tables de 10 – 62 mm (réf. 100 avec pied).

**Remarque(s):**

La source lumineuse est remplaçable par le fabricant.

**Description technique**

Ø lentille	175 mm
Longueur bras articulé A	330 mm
Grossissement (x)	1,75
Ø tête	315 mm
Longueur bras articulé B	330 mm
Nombre de LED	40
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur

Type de produit

Lampes-loupe