

**Garant****Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 16/12mm****Données de commande**

N° commande	260711 16/12
GTIN	4045197880802
Classe d'article	21T

**Description technique**

Taille plaquette	12 mm
Longueur de col L <sub>1</sub> porte-outils neutre	8,7 mm
Plaquette adaptée	SC.. 1204..
Code ISO porte-outils	SSDCN 1616H12
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub> porte-outils neutre	8 mm
Sous-plaquette	269005 9
Vis pour sous-plaquette	269013 5
Taille de queue	16 mm
Longueur totale L porte-outils neutre	100 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 20
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 5	269013 5
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 20	269028 20
Sous-plaquette Type 9	269005 9
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500