



Lampe de travail sans fil à LED, Type: STAR



Données de commande

N° commande	081516 STAR
GTIN	5708997356203
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

Lampe de travail sans fil à LED haute performance avec une puissance lumineuse élevée, crochet de suspension pivotant et rabattable et puissant aimant adhésif. **Lampe de travail sans fil pratique** et projecteur de chantier combinés. **Poignée flexible** à aimants intégrés et conçue pour le montage direct sur le support Scangrip. Powerbank intégré avec port USB. Sans crochet de suspension.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses	1
Type de batterie	Lithium-ion
Capacité de la batterie	5,2 Ah

Tension de la batterie	3,7 V
Ampoule	Module LED
Flux lumineux niveau 2	500 lm
Flux lumineux	1000 lm
Largeur totale	103 mm
Indice de protection IP	IP 65
Longueur totale	156 mm
Durée d'éclairage niveau 2	5 h
Durée d'éclairage	2,5 h
Poids	710 g
Zone ATEX	aucune
Référence fabricant	STAR
Type de produit	Lampes de travail