

Mitutoyo**Système de mesure linéaire, Longueur de mesure effective L0: 200mm**

Données de commande

N° commande	499240 200
GTIN	4946368854151
Classe d'article	44D

Description

Exécution:

- Avec système de mesure absolu.
- La position en cours s'affiche après la mise en marche, ce qui rend superflue la définition fastidieuse de points de référence.
- Montage et installation aisés.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour un calcul et un positionnement précis de réglages axiaux, p. ex. fraiseuses, tours, tables de positionnement ou instruments de mesure. Convient également pour l'adaptation de machines-outils à l'affichage numérique.

Remarque(s):

Uniquement en association avec l'afficheur 49 9356.

Description technique

Largeur	22 mm
Longueur totale L ₃	378 mm
Longueur câble	3,4 m
Entre axe L ₂	358 mm

Longueur de mesure effective L_0	200 mm
Course maximale tête de mesure L_1	220 mm
Précision de mesure (20°)	7 μm
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrie	numérique
Type de produit	Règles de mesure linéaire

Accessoires

Afficheur numérique Nombre d'axes affichés 2	499356 2
Afficheur numérique Nombre d'axes affichés 3	499356 3