



Forme	droit
Ø alésage	22,23 mm
Spécification	A30S-BFXA
Ø disque	230 mm
Pour épaisseurs de matériaux	7,5 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	Acier.
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

### Accessoires

Paire de brides de serrage Ø bride 76 mm	563990 76
--	-----------