


Garant**CCMT 09T308, Nuance: HB7010-1****Données de commande**

N° commande	260060 HB7010-1
GTIN	4045197852830
Classe d'article	21G

Description

CCMT 09T308 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SS

Tolérance: ZA

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 500 m/min**Description technique**

Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 500 m/min
Nuance	HB7010-1
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr

Brise-copeaux	SS
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage