

Garant**VC.T 160402, Nuance: HB7010-1**

Données de commande

N° commande	261370 HB7010-1
GTIN	4045197852892
Classe d'article	21G

Description

VCMT 160402 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 500 m/min

Description technique

Nuance	HB7010-1
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Brise-copeaux	SS
Rayon d'angle	0,2 mm
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Application principale	P

Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 500 m/min
Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VCMT 160402
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage