

Garant

Alésoirs en carbure monobloc HPC Troux borgnes, TiAlN, Ø nom. DC: 15H7mm



Données de commande

N° commande	164351 15H7
GTIN	4045197852960
Classe d'article	10N

Description

Exécution:

Adaptée CN avec Ø queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les **mandrins expansibles hydrauliques** ou les **mandrins de serrage de haute précision**. On obtient ainsi une **précision de concentricité** et une **sécurité de processus optimales**. L'acquisition d'adaptateurs spéciaux n'est plus nécessaire. Avec arrosage interne pour l'**utilisation HPC** afin de réduire les coûts de fabrication.

Alésoirs rectifiés pour ajustement suivant vos indications.

Avec arêtes courtes et goujures droites.

Utilisation:

Pour l'**alésage HPC/HSC** de **troux borgnes**.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!

Produit plus récent recommandé: 164425.

Utilisation avec le type d'alésage: pour trous borgnes

Tolérance Ø alésage: H7

Nombre de dents Z: 6

Tolérance Ø alésage: H7

Longueur de coupe L_c : 22 mm

Longueur de col L_1 : 75 mm

Longueur totale L: 130 mm

Nombre de dents Z: 6

Ø queue D_s : 16 mm

Description technique

Ø nom. D_c	15 mm
--------------	-------

Longueur totale L	130 mm
Tolérance de queue	h6
Ø queue D _s	16 mm
Longueur de col L ₁	75 mm
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm ²	0,23 mm/tr
Longueur de coupe L _c	22 mm
Nombre de dents Z	6
Ø de perçage recommandé dans l'INOX < 900 N/mm ²	14,8 mm
Tolérance Ø alésage	H7
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Méthode d'usinage	HPC
Utilisation avec le type d'alésage	pour trous borgnes
Bague de couleur	bleu
Type de produit	Embouts Philips

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	25 m/min	M
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		