


**CCMT 060204 Wiper, Nuance: CA525**

**Données de commande**

N° commande	260094 CA525
GTIN	4960664753314
Classe d'article	25E

**Description**

CCMT 060204 Wiper CA525 Nuance: CA525

Brise-copeaux: WP

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 330 m/min

**Description technique**

Brise-copeaux	WP
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 330 m/min
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Nuance	CA525

Application principale	P
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 060204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage