



CCMT 09T304 Wiper, Nuance: CA510



Données de commande

N° commande	260099 CA510
GTIN	4960664753123
Classe d'article	25E

Description

CCMT 09T304 Wiper CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: WP

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 140 - 450 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Nuance	CA510
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 450 m/min
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Brise-copeaux	WP
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm

Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage