

**DCGT 11T301, Nuance: PDL025****Données de commande**

N° commande	260384 PDL025
GTIN	
Classe d'article	25E

Description**Description technique**

Rayon d'angle	0,1 mm
Brise-copeaux	MFP-SK
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 300 m/min
Nuance	PDL025
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Application principale	N
Avance f	0,03 - 0,15 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCGT 11T301

Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage