




DCMX 070204 Wiper, Nuance: PR1225



Données de commande

N° commande	260383 PR1225
GTIN	4960664753642
Classe d'article	25E

Description

DCMX 070204 Wiper PR1225 Nuance: PR1225

Brise-copeaux: WP

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,05 - 2,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,15 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 110 m/min

Description technique

Application secondaire	P
Brise-copeaux	WP
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,03 - 0,15 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	50 - 150 m/min
Prof. coupe a_p	0,05 - 2,5 mm

Nuance	PR1225
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 110 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMX 070204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage