



## DCMX 11T304 Wiper, Nuance: CA525



### Données de commande

N° commande	260388 CA525
GTIN	4960664753352
Classe d'article	25E

### Description

DCMX 11T304 Wiper CA525 Nuance: CA525

Brise-copeaux: WP

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 330 m/min

### Description technique

Brise-copeaux	WP
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	CA525
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 330 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 1,5 mm

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMX 11T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage