



Petit disque de tronçonnage PREMIUM*** EXTRA MINCE, Ø disque: 63mm



Données de commande

N° commande	563050 63
GTIN	9003172992693
Classe d'article	53T

Description

Exécution:

Petit disque de tronçonnage extra mince pour une utilisation sur des **meuleuses droites électriques ou pneumatiques**, idéal pour les espaces restreints. Utilisation avec broche de serrage 563070.

Modèle performant pour un tronçonnage rapide et quasi sans bavures.

Exécution - Descriptif:

Petit disque de tronçonnage extra mince pour une utilisation sur des **meuleuses droites électriques ou pneumatiques**, idéal pour les espaces restreints.

Spécification:

A60R-BFXA.

Remarque(s):

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner.

Description technique

Vitesse de rotation max.	24300 min ⁻¹
Forme	droite

Épaisseur de disque	1 mm
Ø alésage	10 mm
Spécification	A60R-BFXA
Ø disque	63 mm
Pour épaisseurs de matériaux	3 - 5 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	INOX
Machine motrice	Meuleuses droites
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Uni	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Broche de serrage pour petits disques de tronçonnage
Pour Ø alésage 10 mm

563070 10