



Règle sinus, Distance moyenne des galets: 100 mm



Données de commande

N° commande	483000 100
GTIN	4045197210654
Classe d'article	42K

Description

Exécution:

Rectifiée et trempée, avec butée frontale pour empêcher la pièce de glisser.

Utilisation:

Pour le contrôle et le réglage précis d'angles à l'aide de cales étalons parallèles selon le principe du sinus (cales étalons, voir 480200 – 481310).

Un tableau de conversion des degrés / minutes en mm est livré avec l'appareil (par ex. des cales étalons de 17,365 mm de haut doivent être posées sous le galet de la règle pour obtenir un angle de 10°).

Toutes les pièces: trempé

Largeur sans galets: 15 mm

Hauteur sans galets: 29,5 mm

Précision écartement des galets: $\pm 0,002$ mm

Parallélisme surface d'appui/base des galets: $\pm 0,0025$ mm

Description technique

Largeur sans galets	15 mm
Hauteur sans galets	29,5 mm
Distance moyenne des galets	100 mm
Parallélisme surface d'appui/base des galets	$\pm 0,0025$ mm
Précision écartement des galets	$\pm 0,002$ mm
Norme	DIN 2273

Toutes les pièces

trempé

Type de produit

Règles sinus

Services

Marquage inscription au laser Type

018940