

HOLEX**Bande abrasive en nylon (A), 30×533 mm, Comparaison grain: 280****Données de commande**

N° commande	558482 280
GTIN	4045197525062
Classe d'article	52E

Description**Exécution:**

Nylon synthétique avec grain abrasif dans un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée, **fini uniforme, faible échauffement.**

Utilisation:

Pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées afin d'obtenir des résultats homogènes et reproductibles. Convient également pour l'élimination de pellicules oxydées, de salissures légères et de décolorations.

Description technique

Comparaison grain	280
Couleur	bleu
Degré de finesse	très fin
Exécution	A very fine
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %

Largeur bande abrasive	30 mm
Longueur bande abrasive	533 mm
Attribut des noms de produit	30x533 mm
Type de produit	Bandes abrasives en non-tissé(Vlies)

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée	15-20 m/s	
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	10 m/s	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	10 m/s	P
Acier < 55 HRC	adaptée	10 m/s	H
Acier < 60 HRC	adaptée	10 m/s	H
Acier < 67 HRC	adaptée	10 m/s	H
INOX	adaptée	10 m/s	
Ti	adaptée	10 m/s	
Fonte GG(G)	adaptée	10 m/s	K
CuZn	adaptée	10 m/s	N
Plastique, PRFV	adaptée	10 m/s	
Bois	adaptée	10 m/s	
Peinture	adaptée	10 m/s	
Uni	adaptée	10 m/s	
à sec	adaptée		