



Lime à main diamantée, 215 mm Grain D126 (moyen) universel, Type: 3



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 529150 3 |
| GTIN | 4007220017319 |
| Classe d'article | 53B |

Description

Exécution:

Correspondent aux limes aiguilles 529220, mais ébauches similaires à celles des limes Habilis 527060 (section renforcée, queue forgée robuste); **surface de recouvrement env. triple** de celle des limes aiguilles.

Utilisation:

Pour le travail **d'aciers trempés ou traités, du carbure, du verre, de la céramique** et des **plastiques renforcés de fibres de verre**. Limage avec **pression réduite**, notamment sur les arêtes! Une pression plus importante n'améliore pas les performances de limage et endommage la lime.

Description technique

| | |
|---------------------------|--------------|
| Section avec recouvrement | 12,5×3,8 mm |
| Forme | mi-ronde |
| Longueur recouvrement | 100 mm |
| Longueur totale | 215 mm |
| Abrasifs | Diamant |
| Abréviation de l'abrasif | D |
| Grain | D126 |
| Avec manche de lime | non |
| Manche de lime nécessaire | non |
| Type de produit | Limes à main |

