

**Mini-pierre d'affûtage en oxyde céramique Degussit®, ronde,
Longueur×Largeur: 100X3mm****Données de commande**

N° commande	558915 100X3
GTIN	4045197407160
Classe d'article	53D

Description**Exécution:**

La dureté élevée exceptionnelle en oxyde d'alumine céramique sans liant hautement fritté confère aux outils de meulage de finition une excellente résistance des arêtes et du profil (rubis synthétique) ainsi qu'une qualité d'état de surface exceptionnelle.

Utilisation:

Pour travaux de précision dans le domaine de la fabrication d'outils et de moules, la mécanique de précision, l'industrie optique et du verre, la fabrication de porcelaine, etc. Pour le chanfreinage, le rainurage et les modifications de forme.

Description technique

Longueur	100 mm
Largeur	3 mm
Série	Degussit®
Abrasifs	Oxyde d'alumine céramique
Forme	ronde
Type de produit	Pierres d'affûtage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
--	-------------------	----------------------	-----------------

Alu Mg	adaptée
Acier < 900 N/mm ²	adaptée
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée
Acier < 55 HRC	adaptée
Acier < 60 HRC	adaptée
Acier < 67 HRC	adaptée
Carbure (HM)	adaptée
INOX	adaptée
Ti	adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Plastique, PRFV	adaptée
Pierre	moyennement adaptée
Uni	adaptée
av. arrosage max.	adaptée
à sec	moyennement adaptée