


**HOLEX****Rouleau abrasif cylindrique (A), grain 150 fine, Ø de rouleau abrasif × longueur de rouleau abrasif: 10X38mm****Données de commande**

N° commande	553885 10X38
GTIN	4045197524577
Classe d'article	52E

**Description****Exécution:**

Les rouleaux abrasifs sont composés d'un tissu abrasif enroulé en **corindon normal (A)**.  
Forme cylindrique.

**Adapté(s) pour:**

Supports de rouleaux abrasifs 553835.

**Adapté(s) pour:**

Support Ø filetage × longueur totale: 3×70

**Description technique**

Vitesse de rotation max.	26000 min <sup>-1</sup>
Grain	150
Longueur rouleau abrasif	38 mm
Ø rouleau abrasif	10 mm
Degré de finesse	fin
Abrasifs	Corindon normal
Abréviation de l'abrasif	A
Forme rouleaux abrasifs	cylindrique
Type de produit	Rouleaux abrasifs

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

## Accessoires

Support de rouleaux et cônes abrasifs Ø tige 6 mm Ø de longement x Longueur totale 3X70 mm

553835 3X70