



Clé à ergot coudée



Données de commande

N° commande	628900
GTIN	4020772044664
Classe d'article	63Q

Description

Exécution:

Acier spécial galvanisé, tenons soudés. Ecartement des tenons 35 mm, Ø tenon 5 mm.
Hauteur des coudes 50 mm.

Utilisation:

Pour écrous à bride DIN 44716 de meuleuses d'angle.

Description technique

Longueur totale	200 mm
Type	3116CD
Référence fabricant	DIN 3116
Ø tenon	5 mm
Ecartement des tenons	35 mm
Matériau	Acier spécial galvanisé
Hauteur des coudes	50 mm
Norme	DIN 3116 Type C
coudé	oui
droite	non
Type de produit	Clé à ergot

