



Pierre d'affûtage pour meules diamantées et CBN, type de grain et granulometrie: EK240



Données de commande

N° commande	599840 EK240
GTIN	9003174642909
Classe d'article	53Y

Description

Exécution:

Pierres d'affûtage et de dépolissage de différentes dimensions avec structure homogène.

Pierre d'affûtage en **corindon spécial** avec **liant vitrifié (utilisation standard)**.

Utilisation:

- **Affûtage (rétablissement de la saillie du grain) de meules diamantées et CBN après le dressage ou pendant le meulage. La liaison est rétablie, les meules diamantées et CBN sont de nouveau performantes.**
- **Utilisation manuelle ou fixe sur rectifieuses dans l'usinage de gorges.**
- **Meulage avec arrosage recommandé.**

Remarque(s):

Stocker si possible les pierres d'affûtage à l'humidité.

Description technique

Abréviation de l'abrasif	A
Pour meules dans les grains	46 – 126 µm
Abrasifs	Corindon spécial
Spécification	A240V
Grain	240
Longueur	200 mm

Largeur	50 mm
Hauteur	25 mm
Type de produit	Pierres d'affûtage