



## Clé à fourches, Ouverture: 10X11 mm



### Données de commande

N° commande	610700 10X11
GTIN	4045197158871
Classe d'article	61A

### Description

#### Exécution:

Forgées par estampage. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

#### Norme:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillage); finition polie / chants arrondis.

Longueur de clé L: 155 mm

Largeur mâchoires max. b1: 24 mm

Largeur mâchoires max. b2: 27 mm

Hauteur mâchoires max. h: 5 mm

### Description technique

Largeur mâchoires max. b1	24 mm
Largeur mâchoires max. b2	27 mm
Ouverture de clé 1	10 mm
Ouverture de clé 2	11 mm
Hauteur mâchoires max. h	5 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Longueur de clé L	155 mm
Norme	DIN 3110
Norme	ISO 3318

Position de la mâchoire 1	15 degré
Position de la mâchoire 2	15 degré
Anti-déflagrant	non
Ouvertures identiques des deux côtés	non