

LENOX **Scie cloche bimétal, Diamètre: 168mm****Données de commande**

N° commande	589030 168
GTIN	5706915081633
Classe d'article	58Z

Description**Exécution:**

Construction très robuste avec denture variable sur corps en acier spécial souple (bimétal). La base rigide renforcée comporte un filetage et des trous d'entraînement (à partir de Ø 32 mm) pour une fixation rapide sur le mandrin. La bonne qualité et la géométrie des dents HSS ainsi que les tolérances de fabrication réduites garantissent les meilleures performances et une grande longévité.

- **Denture variable 4,5 / 5,5 dents par pouce avec dents renforcées (Tough Teeth).**
- **Profondeur de coupe* maximale pour toutes les dimensions 40 mm.**
- **Revêtement optimisé réduisant la formation de chaleur.**
- **SPEED SLOT® – Elimination rapide de la carotte grâce aux évidements étagés.**

Utilisation:

Sur perceuses fixes, tours ou perceuses électriques à main avec la vitesse correspondante. Pour la réalisation de trous ronds dans des matériaux minces à épais avec une surface de pièce plane ou bombée. Convient pour tous les matériaux comme l'acier, **l'inox**, le laiton, le cuivre, la fonte, les alliages légers, le bois, les plaques de placoplâtre et de plastique, etc. L'apport de lubrifiant augmente la durée de vie (métaux).

Convient parfaitement pour les tôles de carrosserie minces.

Recommandation(s):

L'utilisation d'huile de coupe (p. ex. 084205 réf. 0,25) prolonge la durée de vie et permet une progression plus rapide.

Remarque(s):

Les mandrins d'entraînement et les scies cloches sont compatibles avec toutes les scies cloches bimétal courantes, sauf Bosch-SDS.

Couronnes en carbure pour pierre, voir codes art. 788000, 788040, 788050.

Trépans en carbure pour acier, voir codes art. 118400, 118500, 119000.

Description technique

Vitesse de rotation recommandée INOX	30 min ⁻¹
Vitesse de rotation recommandée acier	60 min ⁻¹
Diamètre	168 mm
Vitesse de rotation recommandée aluminium	85 min ⁻¹
Dents / pouce	4,5 / 5,5
Type de produit	Scies cloche

Accessoires

Foret à centrer, carbure rapporté Type 6KT	589432 6KT
Mandrin d'entraînement Type 210S	589310 210S
Foret à centrer HSS Type 6KT	589430 6KT
Mandrin d'entraînement Type 210L	589310 210L