Pince de montage, longue, coudée à 45°, Longueur totale: 280mm

Données de commande

N° commande	713780 280
GTIN	4003773079422
Classe d'article	73F

Description

Exécution:
Permet la préhension, le maintien et le guidage sûr de petits tubes en cuivre, de vis et de câbles ainsi que d'autres pièces rondes par rainures fraisées à surface lisse. Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.
Utilisation:
Adapté pour travaux de préhension, ajustage et montage dans des endroits difficilement accessibles grâce à sa forme mince et très longue.
Norme:
DIN ISO 5743
Matière(s):
Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.

Description technique

Longueur mors	70 mm
Longueur totale	280 mm
Poids	235 g
Forme de mâchoire	pointue-ovale
Norme	DIN ISO 5743
Exécution des mors	coudée à 45°, intérieur cranté
Poignée	avec revêtement en plastique
Matériau	Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé

Surface	noire et brunie à froid, tête polie
Type de produit	Pinces de préhension