



Manchon de polissage (CER) Grain 60 moyen, Ø manchon×largeur manchon: 30X30mm



Données de commande

N° commande	553795 30X30
GTIN	4027497456222
Classe d'article	53L

Description

Exécution:

Le manchon de polissage est fixé par élargissement du corps en caoutchouc à vitesse de rotation élevée. Il peut être utilisé dans toute sa largeur, changé rapidement et aisément et ne glisse pas (mise en place / retrait dans le sens des fentes). Compatibles uniquement avec les systèmes de supports de manchons de polissage.

Matériau résistant au déchirement composé d'un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée et bonne adhérence. Ne convient pas avec refroidissement.

Grain de céramique (CER).

Utilisation:

Les brosses de polissage sont surtout utilisées pour les travaux de surfaçage qui nécessitent un enlèvement de matière important, également pour les arêtes.

Adapté(s) pour:

Porte-manchons de polissage 553600.

Description technique

Ø manchon	30 mm
-----------	-------

Largeur manchon	30 mm
Grain	60
Degré de finesse	moyen
Abrasifs	Grain de céramique
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Forme manchon	cylindrique
Type de produit	Brosses de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Porte-manchon de polissage fendu, Ø tige 6 mm Ø tête longueur de tête 30X30 mm

553600 30X30