

**Outil à aléser à droite similaire à DIN 4973 (ISO 8), M20, Tige carrée: 12mm****Données de commande**

N° commande	296330 12
GTIN	4045197884787
Classe d'article	22E

**Description****Exécution:**

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

**Utilisation:**

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.

M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

**Attention:**

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l'arête à l'aide d'une pierre d'affûtage au carbure de bore (558812).

**Description technique**

Pour alésages à partir de Ø	21 mm
Carré corps	12 mm
Longueur totale	180 mm
Type d'outils	M20
Type de produit	Outils de tour