

**HOLEX****Outil à gorge intérieure à droite similaire à DIN 263 (ISO 11), M20, Tige carrée: 20mm****Données de commande**

N° commande	297145 20
GTIN	4045197885623
Classe d'article	22E

**Description****Exécution:**

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

**Utilisation:**

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.

M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

**Attention:**

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l'arête à l'aide d'une pierre d'affûtage au carbure de bore (558812).

**Description technique**

Carré corps	20 mm
Profondeur coupe max. $t_{max}$	16 mm
Pour alésages à partir de $\varnothing$	50 mm
Largeur de lame	6 mm
Longueur totale	210 mm
Type d'outils	M20
Type de produit	Outils de tour