



Outil à tronçonner à droite similaire à DIN 4981 (ISO 7), M20, Hauteur de queue: 25mm



Données de commande

N° commande	297030 25
GTIN	4045197885562
Classe d'article	22E

Description

Exécution:

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.

M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l'arête à l'aide d'une pierre d'affûtage au carbure de bore (558812).

Description technique

Largeur de lame	6 mm
Hauteur de queue h	25 mm
Longueur totale	140 mm
Largeur queue b	16 mm
Type d'outils	M20
Type de produit	Outils de tour