



Tool24 Smartline – Armoire verticale équipée de porte-outils, Pour queues d'outils: HSK50



Données de commande

N° commande	979100 HSK50
GTIN	4045197885951
Classe d'article	9SA

Description

Exécution:

Système de distribution de marchandises flexible pour le rangement, la distribution et la gestion d'outils d'usinage et de montage, d'instruments de mesure, d'articles de protection personnelle et de nombreux consommables. Les systèmes maîtres sont extensibles à l'aide des armoires d'extension en option (système esclave). Les suites logicielles personnalisables permettent d'adapter les systèmes parfaitement à vos besoins.

Les tiroirs sont pourvus de glissières au sol et d'une fermeture centrale. (Utilisation comme déverrouillage d'urgence). Le châssis des tiroirs (galvanisé à chaud) est perforé à l'avant au pas de 37 mm pour accueillir des porte-outils, rails porteurs, bacs-tablettes et tôles perforées. Les tiroirs verticaux sont équipés d'une sécurité individuelle. L'ouverture automatique des tiroirs verticaux permet d'accéder rapidement aux outils.

Utilisation:

Système de distribution de marchandises automatique pour le rangement et la gestion d'outils et d'accessoires.

Coloris:

Caisson gris clair RAL 7035, rallonges bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Les armoires verticales ne peuvent être posées que sur des sols parfaitement plats. Elles sont prévues pour une fixation au sol ou murale et doivent impérativement être ancrées pour éviter

tout basculement. Ces armoires verticales ne sont utilisables qu'associées à un système maître Tool24 Smartline 979000 S11M ou 979000 S11M-EN.

HOA008120: 2400 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 2400 kg

Cabinet housing internal load capacity: 2400 kg

Kaapin rungon kantavuus sisällä: 2400 kg

Charge admissible corps d'armoire intérieur: 2400 kg

Szekrényház belső teherbírása: 2400 kg

Charge admissible rallonge verticale: 600 kg

Hauteur: 2000 mm

Largeur: 717 mm

Profondeur: 750 mm

Largeur tiroirs à rallonge verticale: 155 mm

Hauteur utile rallonge verticale: 1750 mm

Nombre de rallonges: 4

Description technique

Largeur	717 mm
Profondeur	750 mm
Poids	320 kg
Hauteur	2000 mm
Largeur tiroirs à rallonge verticale	155 mm
Nombre de rallonges	4
Charge admissible rallonge verticale	600 kg
Exécution rallonge verticale	avec glissières au sol
Nombre de logements d'outils	336
Nombre de porte-outils 970130	24
Entre axe (A)	76 mm
Hauteur utile rallonge verticale	1750 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	2400 kg
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

