

PneidInghaus

**Cisaille à tôle à levier, Modèle: 1BR/4****Données de commande**

N° commande	769930 1BR/4
GTIN	2050001933362
Classe d'article	76L

**Description****Exécution:**

Corps robuste en acier traité. Coulisseau à lame oscillante, sans jeu (uniquement quelques pertes par friction), lames en acier à outils spécial, spécialement trempées et rectifiées. Bras levier avec ressort d'équilibrage en tant que protection contre les accidents, tous les boulons d'articulation sont réglables, tous les modèles avec serre-flan à réglage progressif.

Avec démultiplication à genouillère. Coupe les tôles et l'acier rond.

**Coloris:**

Brun rouge.

**Remarque(s):**

- **En cas de commande ultérieure de lames de rechange, les indications suivantes sont nécessaires: fabricant, modèle, si possible également numéro de machine ou croquis coté précis.**
- **Attention: la capacité de coupe indiquée correspond à la valeur maximale. En cas de sollicitation permanente dans la plage de coupe supérieure, nous recommandons le modèle de la taille supérieure suivante.**
- **Les indications de capacité de coupe se réfèrent à un matériau présentant une résistance à la traction de 450 N/mm<sup>2</sup>.**

**Description technique**

Capacité de coupe épaisseur tôle	Jusqu'à 4 mm
Modèle	1BR/4
Longueur lame inférieure	120 mm
Capacité de coupe Ø acier rond	Jusqu'à 10 mm
Poids	10,5 kg
Longueur lame supérieure	149 mm
Type de produit	Pince coupante

## Accessoires

Ressort d'arrêt Pour modèles 1BR4/2	769933 1BR4/2
Ressort d'arrêt Pour modèles 1BR/4	769931 1BR/4
Lame de rechange pour tôles (lame inférieure) Modèle 1BR/4	769934 1BR/4
Lame de rechange pour tôles (lame supérieure) Modèle 1BR/4	769932 1BR/4