

MIRKA**Disque abrasif auto-agrippant ABRANET® ACE, Ø 150 mm, Grain: 800****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 567804 800 |
| GTIN | 6416868220308 |
| Classe d'article | 56M |

Description**Exécution:**

Disques abrasifs auto-agrippants composés de tissu polyamide recouvert de grain abrasif dans une **structure maillée** avec des milliers de perforations.

ABRANET® ACE avec système de polissage optimisé et **grain de céramique (CER)** offre une excellente capacité d'abrasion et une **durée de vie accrue**.

Avantage(s):

- **Polissage sans poussière: charge environnementale et encombrement minimum.**
- **Pas d'usure du disque abrasif (les erreurs superficielles et les amas de poussière sont évités).**
- **Garantie de meilleures surfaces avec une consommation réduite d'abrasifs.**
- **Efficacité optimale – la capacité d'enlèvement de matière augmente en fonction des surfaces.**

Utilisation:

Idéale pour les applications sur des **matériaux très durs**, comme les peintures UV, les apprêts, le bois dur; convient bien également sur l'acier.

Description technique

| | |
|-------|-----|
| Grain | 800 |
|-------|-----|

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Ø disque | 150 mm |
| Série | ABRANET® ACE |
| Abréviation de l'abrasif | Céramique |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % |
| Attribut des noms de produit | Ø 150 mm |
| Machine motrice | Ponceuse excentrique |
| Vitesse de rotation maximale | 40 m/s |
| Type de produit | Disque abrasif auto-agrippant |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|------------|----------------|----------|
| Alu Mg | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Plastique, PRFV | adaptée | | |
| Bois | adaptée | | |
| Peinture | adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Plateau-support PU perforé Ø ext. 147 mm | 567990 147 |
| Plateau-support auto-agrippant PU Ø ext. 150 mm | 567885 150 |
| Plateau-support auto-agrippant PU perforations multiples Ø ext. 150 mm | 567887 150 |