

## Garant

### Foret court HSS-E N, non revêtu, Ø DC h8: 3,5mm



## Données de commande

N° commande	113150 3,5
GTIN	4045197004338
Classe d'article	11B

## Description

### Exécution:

Particulièrement rigides et résistants grâce à l'âme renforcée.

Taillés avec une grande précision de concentricité.

Non revêtus.

### Avantage(s):

**Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 – 4×D)** sur machines CN et automatiques.

### Recommandation(s):

#### Profondeur de perçage maximale:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Arrosage interne: non

Norme: DIN 1897

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Queue: Queue cylindrique

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée  $L_2$ : 14,8 mm

Longueur des goujures  $L_c$ : 20 mm

Longueur totale L: 52 mm

Ø queue  $D_s$ : 3,5 mm

Avance f dans l'acier < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,03 mm/tr

## Description technique

Ø nom. $D_c$	3,5 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/tr

Nombre de dents Z	2
Longueur des goujures L <sub>c</sub>	20 mm
Tolérance Ø nominal	h8
Ø queue D <sub>s</sub>	3,5 mm
Longueur totale L	52 mm
Norme	DIN 1897
Profondeur de perçage maximale recommandée L <sub>2</sub>	14,8 mm
Angle de pointe	130 degré
Queue	Queue cylindrique
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS E
Type	N
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	45 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	50 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	40 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	30 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	25 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	10 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	5 m/min	S

Fonte GG(G)	adaptée	25 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	80 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		