

Lunettes de protection confort uvex pheos, Taille: SLIM



Données de commande

N° commande	096524 SLIM
GTIN	4031101503844
Classe d'article	04U

Description

Exécution:

Lunettes de protection tendance avec revêtement uvex supravision excellence: verre antibuée et résistant aux rayures et aux produits chimiques. Sans monture métallique, ces lunettes disposent d'un **champ visuel étendu** et d'une protection latérale pour les yeux. **Vision sans distorsions** prévenant la fatigue visuelle grâce à des verres duosphériques. Système de branches ouvert pour une meilleure **ventilation**. Modèle disponible en **2 largeurs** pour un ajustement optimal.

Norme:

EN 166; EN 170

Description technique

Matériau verres	Polycarbonate
Revêtement des verres	Antibuée
Revêtement des verres	Résistant aux rayures
Revêtement des verres	Résistant aux produits chimiques
Taille des lunettes	SLIM
Identification des verres	2C-1,2 W 1 FTKN
Protection anti-UV	UV400
Série	pheos
Identification de la monture	W 166 FT CE

Caractéristique de la monture	Coussinets
Type de produit	Lunettes de protection

Accessoires

Fixation murale pour lingettes de nettoyage imprégnées	096691
Étuis à lunettes Type	096930
Étuis à lunettes Type CASE	096932 CASE
Boîtes de rangement	096910