

**uvex****Lunettes de protection confort uvex pheos, Taille: SLIM****Données de commande**

N° commande	096524 SLIM
GTIN	4031101503844
Classe d'article	04U

**Description****Exécution:**

Lunettes de protection tendance avec revêtement uvex supravision excellence: verre antibuée et résistant aux rayures et aux produits chimiques. Sans monture métallique, ces lunettes disposent d'un **champ visuel étendu** et d'une protection latérale pour les yeux. **Vision sans distorsions** prévenant la fatigue visuelle grâce à des verres duosphériques. Système de branches ouvert pour une meilleure **ventilation**. Modèle disponible en **2 largeurs** pour un ajustement optimal.

**Norme:**

EN 166; EN 170

**Description technique**

Matériau verres	Polycarbonate
Revêtement des verres	Antibuée
Revêtement des verres	Résistant aux rayures
Revêtement des verres	Résistant aux produits chimiques
Taille des lunettes	SLIM
Identification des verres	2C-1,2 W 1 FTKN
Protection anti-UV	UV400
Série	pheos
Identification de la monture	W 166 FT CE

Caractéristique de la monture	Coussinets
Type de produit	Lunettes de protection

### Accessoires

Fixation murale pour lingettes de nettoyage imprégnées	096691
Étuis à lunettes Type	096930
Étuis à lunettes Type CASE	096932 CASE
Boîtes de rangement	096910