



Transducteur de mesure, Couple maximal: 20Nm



Données de commande

N° commande	654255 20
GTIN	4018754224418
Classe d'article	63B

Description

Exécution:

Grande précision grâce au traitement et à la numérisation des valeurs mesurées directement sur le transducteur. Insensibles aux forces transversales grâce à la construction particulièrement plate.

Adapté(s) pour:

Appareil de contrôle d'atelier 654250.

Remarque(s):

Appareils de contrôle et transducteurs avec autres plages de mesure disponibles sur demande.

Description technique

Poids	1,7 kg
Emmanchement carré	1/4 pouce
Plage de mesure	0,4 - 20 Nm
Couple maximal	20 Nm
Sens de serrage	Serrage à droite et à gauche
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant

Etalonnage	O4
Type de produit	Appareils de contrôle de couple

Services

Etalonnage des deux côtésAppareil / capteur de contrôle de couple Couple maximal 400/2 Nm	020140 400/2
Etalonnage DAkkS des deux côtésAppareil / capteur de contrôle de couple Couple maximal 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2