

3M Scotch-Brite™

Disque d'égavurage compact Rapid Cut (Cubitron™ II), RC-UW, Ø disque × largeur × Ø alésage: 152X25X25 mm**Données de commande**

N° commande	568725 152X25X25
GTIN	50051115667416
Classe d'article	53M

Description**Exécution:**

Les disques compacts en non-tissé procurent une **finition reproductible**, car le grain abrasif fin est toujours en contact. **Aucune modification de la géométrie de la pièce, aucune formation de stries, longue durée de vie.**

Non-tissé comprimé avec **grain de céramique Cubitron™ II** agressif.

Utilisation:

Pour **travaux d'égavurage difficiles** avec une **capacité d'enlèvement de matière nettement supérieure** par rapport aux disques compacts. Stabilité des arêtes très élevée.

Sur **tourets** ou meuleuses portatives avec broche de serrage 556380 réf. 1–2 et bride de réduction 568782. Dresseur de meules adapté 568785.

Abréviation de l'abrasif: Céramique

Ø alésage: 25 mm

Degré de finesse: extra gros

Degré de dureté: dur

Largeur: 25 mm

Ø alésage: 25 mm

Exécution: 7C extra coarse

Description technique

Degré de finesse	extra gros
Exécution	7C extra coarse
Degré de dureté	dur
Ø disque	152 mm
Ø alésage	25 mm
Largeur	25 mm
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Abrasifs	Grain de céramique (CER)
Attribut des noms de produit	RC-UW
Référence fabricant	RC-UW

Accessoires

Paire de brides en aluminium Pour Ø alésage 25 mm	568782 25
---	-----------