

**Disque de tronçonnage diamanté, Ø disque: 115mm****Données de commande**

N° commande	563490 115
GTIN	4007220806029
Classe d'article	55K

Description**Exécution:**

Disque de tronçonnage diamanté avec monocouche galvanisée et segments de protection latéraux. Qualité de coupe élevée grâce aux grandes goujures. Largeur totale du disque 2,0 mm, lame de base en acier 1,0 mm.

Utilisation:

Pour le tronçonnage, le dressage et la coupe à dimension de plastiques renforcés de fibres (PRFC / PRFV) sur meuleuses d'angle (réf. 115 / 125) ou meuleuses droites (réf. 50 / 75) avec broche de serrage 563496.

Description technique

Ø alésage	22,23 mm
Forme	1A1
Largeur lame de base	1 mm
Grain	D427
Epaisseur de disque	2 mm
Ø disque	115 mm

Vitesse de rotation max.	13300 min ⁻¹
Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	Plastiques renforcés de fibres
Machine motrice	Meuleuse d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Plastique, PRFV	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		